

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir stiklinėmis varstomomis durimis, 36×16G,
Aukštis: 1500mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940103 1500 |
| GTIN | 4062406068752 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40×20G, su stalčiais 36×16G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyňa. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| ComfortClose | ne |
| Spintos priekinė dalis | Varstomos durys su stiklu |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Naud. aukštis | 1345 mm |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Plotis | 1000 mm |
| Lentynų skaičius | 2 |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Svoris | 88 kg |
| Aukštis | 1500 mm |
| Rankenos padėtis | viršuje |
| Stalčių skaičius | 2 |
| Gylis | 500 mm |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 900 mm |
| Gylis G | 20 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 16 |
| Plotis G | 40 |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 400 mm |
| Stalčių naudingasis plotis G | 36 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 36×16 |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 36×16G |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Spinta Konstruktijos tipas | Bazinė spinta |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11 | 914226 GP11 |
| Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G, Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 40 | 958146 40 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 100 mm | 940642 100 |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1500 mm | 940511 1500 |
| Plokštė iš bambuko Matmenys G 40X20 | 951980 40X20 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 125 mm | 940642 125 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 200 mm | 940642 200 |
| Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F | 940559 F |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 150 mm | 940642 150 |
| Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X16 | 951910 36X16 |
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940552 40 |
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940550 40 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 75 mm | 940642 75 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 300 mm | 940642 300 |
| Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 1500 mm | 940501 1500 |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940560 40 |
| | 951885 36X16 |

Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X16

| | |
|--|--------------|
| Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 40X20 | 951985 40X20 |
| Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940590 40 |
| Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg | 950180 75 |
| Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X16 | 951830 36X16 |