

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir roletais, 36×14G, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940109 1000
GTIN	4062406068776
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 40×20G, su stalčiais 36×14G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

**Spalva:**

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu**. Roletai iš anoduoto aliuminio profilių pagal spalvą nekonfigūruojami.

Durys ir stalčių priekis antracito spalvos RAL 7016, **dengta milteliais**.

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Svoris	64 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Plotis	1000 mm
Naud. aukštis	845 mm
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	apačioje
Stalčių skaičius	1
Aukštis	1000 mm
Spintos priekinė dalis	Roletai
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	2
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plotis G	40
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
Stalčių naudingasis gylis G	14
Gylis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčių naudingasis gylis G	36×14
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×14G

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940652 300
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940652 150
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940652 200
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 40X20	951985 40X20
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940652 125
Plokštė iš bambuko Matmenys G 40X20	951980 40X20
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940652 100
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940652 75
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75