

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir stiklinėmis varstomomis durimis, 36×16G,
Aukštis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

940103 1250

GTIN

4062406068745

Produktų klasė

9GI

Aprašymas**Modelis:**

Jrengta spinta 40×20G, su stalčiais 36×16G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyňa. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių skaičius	1
ComfortClose	ne
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Aukštis	1250 mm
Lentynų skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1000 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis	500 mm
Naud. aukštis	1095 mm
Svoris	72 kg
Gylis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Stalčių naudingasis gylis G	16
Plotis G	40
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčių naudingasis gylis G	36×16
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×16G

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X16	951885 36X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940642 150
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X16	951830 36X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 40	958146 40
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 40X20	951985 40X20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940642 75
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Plokštė iš bambuko Matmenys G 40X20	951980 40X20
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 1250 mm	940501 1250
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X16	951910 36X16
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940642 100
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G
Stalčių aukštis 300 mm

940642 300

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema
Stalčiaus keliamoji galia 75 kg

950180 75

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G
Stalčių aukštis 200 mm

940642 200