

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stalčiumi ir varstomomis durimis iš ištisinio lakšto,
36×16G, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940111 750
GTIN	4062406068790
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40×20G, su stalčiais 36×16G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Rankenos padėtis	apačioje
Gylis	500 mm

Svoris	52 kg
Aukštis	750 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Plotis	1000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Stalčių skaičius	1
ComfortClose	ne
Naud. aukštis	595 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Lentynų skaičius	1
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Gylis G	20
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis G	40
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×16
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×16G
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940501 750/800
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X16	951830 36X16
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940511 750/800
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940642 100
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X16	951910 36X16
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940642 200
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940642 150
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams, 5 vnt. Matmenys G 36X16	951885 36X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940642 300
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940642 75
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40