

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stalčiumi ir stiklinėmis varstomomis durimis, 36×16G,
Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940113 1000
GTIN	4062406068820
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 40×20G, su stalčiais 36×16G.

Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyňa. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Aukštis	1000 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Stalčių skaičius	1
Svoris	64 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	2
Naud. aukštis	845 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1000 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	apačioje
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	400 mm
Plotis G	40
Stalčių naudingasis gylis G	16
Stalčių naudingasis plotis G	36
Gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	36×16
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×16G

Spinta Konstruktijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940642 125
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 36X16	951885 36X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940642 75
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 40G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 36X16	951910 36X16
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 36X16	951830 36X16
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940642 200
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940642 100
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940642 300
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
	940642 150

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 40G
Stalčių aukštis 150 mm

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940560 40