

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940123 750
GTIN	4062406068905
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyňa. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata žr. visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Gylis	500 mm
Aukštis	750 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Naud. aukštis	595 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Plotis	1250 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Svoris	70 kg
Rankenos padėtis	viršuje
Lentynų skaičius	1
ComfortClose	ne
Gylis G	20
Plotis G	50
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940510 750/800
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940512 750/800

Plokštė iš bambuko Matmenys G 50X20	951980 50X20
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 50	958146 50
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 50X20	951985 50X20