

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940123 1250
GTIN	4062406068943
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	1250 mm
Plotis	1250 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg

Rankenos padėtis	viršuje
Lentynų skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	1095 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
ComfortClose	ne
Gylis	500 mm
Svoris	102 kg
Plotis G	50
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 50X20	951985 50X20
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
	940510 1000/1250

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Plokštė iš bambuko Matmenys G 50X20	951980 50X20
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 50	958146 50
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F