

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940121 800
GTIN	4062406068844
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyňa. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikataž visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	800 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Lentynų skaičius	1
Gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

ComfortClose	ne
Plotis	1250 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištinio lakšto
Naud. aukštis	645 mm
Svoris	73 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Plotis G	50
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 50X20	951985 50X20
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Plokštė iš bambuko Matmenys G 50X20	951980 50X20
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940512 750/800

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms  
suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis  
750/800 mm

940510 750/800

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50

940552 50

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G, Aukštis 150 mm  
Korpuso plotis G 50

958146 50