

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940121 2000
GTIN	4062406068899
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	156 kg
Plotis	1250 mm

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Aukštis	2000 mm
Lentynų skaičius	5
Rankenos padėtis	viduryje
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	1845 mm
Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
ComfortClose	ne
Plotis G	50
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940510 2000
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
	958146 50

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G, Aukštis 150 mm
Korpuso plotis G 50

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm	940512 2000
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50