

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940123 900    |
| GTIN             | 4062406068929 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

|   |        |
|---|--------|
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |
| Aukštis   | 900 mm |
| Gylis   | 500 mm |
| Naud. aukštis   | 745 mm |

|   |  |
|---|--|
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip   |
| Lentynų skaičius                            | 1  |
| Rankenos padėtis                            | viršuje  |
| Plotis                                      | 1250 mm  |
| Svoris                                      | 78 kg  |
| ComfortClose                                | ne   |
| Spintos priekinė dalis                      | Varstomos durys su stiklu                                      |
| Gylis G                                     | 20   |
| Plotis G                                    | 50   |
| medžiagos storis                            | 0,9 mm   |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje     | 1000 kg  |
| Durų atidarymo kampas                       | 250 laipsniai  |
| Reguliuojamas aukštis kas                   | 25 mm  |
| Cilindrinė spyna                            | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstruktijos tipas                  | Bazinė spinta  |
| Produkto rūšis                              | Lentynų spinta   |

## Priedai

|   |              |
|---|--------------|
| Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F  | 940559 F     |
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50  | 940550 50    |
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50   | 940552 50    |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 900 mm | 940512 900   |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11   | 914226 GP11  |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50  | 940560 50    |
| Plokštė iš bambuko Matmenys G 50X20   | 951980 50X20 |

|   |              |
|---|--------------|
| Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 50X20  | 951985 50X20 |
| Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50   | 940590 50    |
| Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G, Aukštis 150 mm<br>Korpuso plotis G 50  | 958146 50    |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms<br>suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis<br>900 mm | 940510 900   |