

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940121 1250
GTIN	4062406068875
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sistemėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Svoris	102 kg

ComfortClose	ne
Lentynų skaičius	2
Naud. aukštis	1095 mm
Plotis	1250 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	viršuje
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Aukštis	1250 mm
Plotis G	50
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Plokštė iš bambuko Matmenys G 50X20	951980 50X20
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 50	958146 50
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 50X20	951985 50X20