

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940121 750    |
| GTIN             | 4062406068837 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyňa. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

|                                                                               |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lentynų skaičius                                                              | 1       |
| Plotis                                                                        | 1250 mm |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg  |
| Naud. aukštis                                                                 | 595 mm  |

|                                             |                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Spintos priekinė dalis                      | Varstomos durys iš ištisinio lakšto                            |
| Rankenos padėtis                            | viršuje                                                        |
| Svoris                                      | 70 kg                                                          |
| ComfortClose                                | ne                                                             |
| Aukštis                                     | 750 mm                                                         |
| Gylis                                       | 500 mm                                                         |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip                                                           |
| Plotis G                                    | 50                                                             |
| Gylis G                                     | 20                                                             |
| medžiagos storis                            | 0,9 mm                                                         |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje     | 1000 kg                                                        |
| Durų atidarymo kampas                       | 250 laipsniai                                                  |
| Reguliuojamas aukštis kas                   | 25 mm                                                          |
| Cilindrinė spyna                            | modulinė apyraktė                                              |
| Spalvos pasirinkimas                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas                  | Bazinė spinta                                                  |
| Produkto rūšis                              | Lentynų spinta                                                 |

## Priedai

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50                                   | 940550 50    |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50                         | 940560 50    |
| Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F                 | 940559 F     |
| Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G, Aukštis 150 mm<br>Korpuso plotis G 50 | 958146 50    |
| Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50                            | 940590 50    |
| Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 50X20                               | 951985 50X20 |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11                                  | 914226 GP11  |

|                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50                                                             | 940552 50      |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm | 940510 750/800 |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm | 940512 750/800 |
| Plokštė iš bambuko Matmenys G 50X20                                                                                 | 951980 50X20   |