

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 750mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940127 750
GTIN	4062406069049
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Svoris	70 kg
ComfortClose	ne

Aukštis	750 mm
Gylis G	20
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis G	50
Plotis	1250 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Lentynų skaičius	1
Naud. aukštis	595 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Plokštė iš bambuko Matmenys G 50X20	951980 50X20
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940513 750/800
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 50X20	951985 50X20
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 50	958146 50
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50