

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940133 750
GTIN	4062406069155
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis	1250 mm
Aukštis	750 mm
Svoris	70 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	apačioje
ComfortClose	ne
Lentynų skaičius	1
Gylis	500 mm
Naud. aukštis	595 mm
Gylis G	20
Plotis G	50
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940510 750/800
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
	940512 750/800

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms  
suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis  
750/800 mm

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50