

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940131 500
GTIN	4062406069117
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynų skaičius	1
Gylis	500 mm
Aukštis	500 mm
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	apačioje

Plotis	1250 mm
Naud. aukštis	345 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Svoris	52 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis G	20
Plotis G	50
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940590 50
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F