

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940133 1000   |
| GTIN             | 4062406069162 |
| Produktų klasė   | 9GI           |

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Aukštis          | 1000 mm  |
| ComfortClose     | ne       |
| Rankenos padėtis | apačioje |

|   |  |
|---|--|
| Naud. aukštis   | 845 mm   |
| Svoris  | 89 kg  |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg   |
| Plotis  | 1250 mm  |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti                                   | taip   |
| Lentynų skaičius  | 2  |
| Gylis   | 500 mm   |
| Spintos priekinė dalis  | Varstomos durys su stiklu                                      |
| Gylis G   | 20   |
| Plotis G  | 50   |
| medžiagos storis  | 0,9 mm   |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje                                       | 1000 kg  |
| Durų atidarymo kampas   | 250 laipsniai  |
| Reguliuojamas aukštis kas   | 25 mm  |
| Cilindrinė spyna  | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas  | Uždedama ant viršaus spinta                                    |
| Produkto rūšis  | Lentynų spinta   |

## Priedai

|   |                  |
|---|------------------|
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50  | 940560 50        |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11   | 914226 GP11      |
| Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50  | 940590 50        |
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50   | 940552 50        |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms suvarstomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm | 940512 1000/1250 |

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms  
suvarstomomis durimis, 30G plotis Spintai, kurios aukštis  
1000/1250 mm

940510 1000/1250

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50

940550 50

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F

940559 F