

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940137 1000
GTIN	4062406069223
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 50 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	845 mm
Gylis G	20
Rankenos padėtis	apačioje

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Svoris	89 kg
Aukštis	1000 mm
ComfortClose	ne
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Plotis G	50
Lentynų skaičius	2
Gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	1250 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 50G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940560 50
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940552 50
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 50	940550 50

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 50

940590 50