



Wasserring siurblys, Tipas: WR1



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 385025 WR1 |
| GTIN | 2050001785244 |
| Produktų klasė | 38L |

Aprašymas

Modelis:

- Aušinimo skystis paduodamas per vandens siurblio sistemą.
- Skysčio perteklius pašalinamas į įrankių stakles.
- Nereikia jokio papildomo skysčio atskyriklio.

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekimo sudėtis:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Ilgis: 463 mm

Plotis: 432 mm

Aukštis: 602 mm

Siurbimo našumas: 25 m³/h

Variklio įtampa: 400 V

Variklio galia: 0,83 kW

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|----------------------|
| Siurbimo našumas | 25 m ³ /h |
| Aukštis | 602 mm |
| Svoris | 45,5 kg |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Ilgis | 463 mm |
| Plotis | 432 mm |
| Variklio galia | 0,83 kW |
| Variklio įtampa | 400 V |
| Produkto rūšis | Vakuuminis generatorius |