



Wasserring siurblys, Tipas: WR2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	385025 WR2
GTIN	2050001785251
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

- Aušinimo skystis paduodamas per vandens siurblio sistemą.
- Skysčio perteklius pašalinamas į įrankių stakles.
- Nereikia jokio papildomo skysčio atskyriklio.

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekimo sudėtis:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Ilgis: 515 mm

Plotis: 572 mm

Aukštis: 743 mm

Siurbimo našumas: 48 m³/h

Variklio įtampa: 400 V

Variklio galia: 1,2 kW

Techninis aprašymas

Plotis	572 mm
Svoris	57 kg
Ilgis	515 mm

Siurbimo našumas	48 m ³ /h
Aukštis	743 mm
Variklio įtampa	400 V
Variklio galia	1,2 kW
Produkto rūšis	Vakuuminis generatorius