



Wasserring siurblys, Tipas: WR3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	385025 WR3
GTIN	2050001785268
Produktų klasė	38L

Aprašymas

Modelis:

- Aušinimo skystis paduodamas per vandens siurblio sistemą.
- Skysčio perteklius pašalinamas į įrankių stakles.
- Nereikia jokio papildomo skysčio atskyriklio.

Paskirtis:

Vakuuminių užspaudimo plokščių valdymui.

Tiekimo sudėtis:

2 m ilgio vakuuminė žarna, rankinio valdymo 3/2 vožtuvas perjungimui, vakuumometras.

Ilgis: 515 mm

Plotis: 572 mm

Aukštis: 743 mm

Siurbimo našumas: 65 m³/h

Variklio įtampa: 400 V

Variklio galia: 2,4 kW

Techninis aprašymas

Svoris	72 kg
Ilgis	515 mm
Variklio galia	2,4 kW

Siurbimo našumas	65 m ³ /h
Variklio įtampa	400 V
Aukštis	743 mm
Plotis	572 mm
Produkto rūšis	Vakuuminis generatorius