

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940165 2000
GTIN	4062406069759
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

ComfortClose	ne
Plotis	1500 mm

Lentynų skaičius	10
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	500 mm
Naud. aukštis	1863 mm
Aukštis	2000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Svoris	171 kg
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Rankenos padėtis	viduryje
Gylis G	20
Plotis G	60
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
	958146 60

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G, Aukštis 150 mm  
Korpuso plotis G 60

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F

940559 F

Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm

940651 125

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940552 30

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940550 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

940651 75

Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm

940651 150

Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm

940651 300

Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940590 30

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm

940514 2000