

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940165 1500
GTIN	4062406069742
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sistemėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto

Aukštis	1500 mm
Plotis	1500 mm
Gylis G	20
Naud. aukštis	1363 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	135 kg
Lentynų skaičius	6
Plotis G	60
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 60	958146 60
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 60X20	951985 60X20
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Plokštė iš bambuko Matmenys G 60X20	951980 60X20
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1500 mm	940514 1500
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30