

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940165 1250 |
| GTIN | 4062406069735 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------|
| Svoris | 105 kg |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |

| | |
|---|--|
| Plotis G | 60 |
| Gylis G | 20 |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Gylis | 500 mm |
| Plotis | 1500 mm |
| Spintos priekinė dalis | Stumdomos durys iš ištisinio lakšto |
| ComfortClose | ne |
| Rankenos padėtis | viršuje |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Bazinė spinta |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |

Priedai

| | |
|---|------------------|
| Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 940590 30 |
| Plokštė iš bambuko Matmenys G 60X20 | 951980 60X20 |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm | 940514 1000/1250 |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 940560 30 |
| Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm | 940651 200 |
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 940550 30 |
| Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm | 940651 100 |

| | |
|--|--------------|
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21 | 914227 GP21 |
| Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 60X20 | 951985 60X20 |
| Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm | 940651 75 |
| Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm | 940651 150 |
| Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm | 940651 300 |
| Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F | 940559 F |
| Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm | 940651 125 |
| Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 60 | 958146 60 |
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30 | 940552 30 |