


Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940165 750
GTIN	4062406069599
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyňa. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Nivelavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

ComfortClose	ne
Gylis G	20
Svoris	74 kg
Gylis	500 mm
Plotis G	60

Plotis	1500 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Lentynų skaičius	2
Aukštis	750 mm
Naud. aukštis	613 mm
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	viršuje
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 60	958146 60
Plokštė iš bambuko Matmenys G 60X20	951980 60X20
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
	940651 75

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 60X20

951985 60X20

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940590 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm

940651 150

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm

940651 300

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

940514 750/800

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940552 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm

940651 200

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm

940651 125