

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940167 800
GTIN	4062406069773
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždarnos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Nivelavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	viršuje
Aukštis	800 mm
Lentynų skaičius	2
ComfortClose	ne

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis	500 mm
Plotis G	60
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Plotis	1500 mm
Gylis G	20
Naud. aukštis	663 mm
Svoris	77 kg
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G, Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 60	958146 60
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 60X20	951985 60X20
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Plokštė iš bambuko Matmenys G 60X20	951980 60X20

Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940514 750/800
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100