

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940177 750
GTIN	4062406069872
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis G	60
Naud. aukštis	613 mm
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Gylis	500 mm
Aukštis	750 mm

ComfortClose	ne
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Plotis	1500 mm
Rankenos padėtis	apačioje
Lentynų skaičius	2
Svoris	74 kg
Gylis G	20
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstruktijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940514 750/800

Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300