

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940175 500
GTIN	4062406069834
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	1500 mm
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg

Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	2
Naud. aukštis	363 mm
Svoris	56 kg
Rankenos padėtis	apačioje
Plotis G	60
Aukštis	500 mm
Gylis G	20
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125

Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200