

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940177 500
GTIN	4062406069865
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Plotis G	60
ComfortClose	ne
Gylis	500 mm

Naud. aukštis	363 mm
Svoris	56 kg
Plotis	1500 mm
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Lentynų skaičius	2
Aukštis	500 mm
Gylis G	20
Rankenos padėtis	apačioje
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
	940651 125

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940550 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm

940651 100

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940552 30

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm

940651 200