

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 750mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940175 750
GTIN	4062406069841
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminei spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Naud. aukštis	613 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg

Plotis G	60
Gylis G	20
Rankenos padėtis	apačioje
Aukštis	750 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
ComfortClose	ne
Lentynų skaičius	2
Plotis	1500 mm
Svoris	74 kg
Gylis	500 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
	940651 125

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm

940651 75

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm

940514 750/800

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30

940552 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm

940651 100

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm

940651 300