

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940177 1000
GTIN	4062406069889
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Svoris	93 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

ComfortClose	ne
Plotis	1500 mm
Plotis G	60
Gylis G	20
Rankenos padėtis	apačioje
Naud. aukštis	863 mm
Gylis	500 mm
Lentynų skaičius	4
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Aukštis	1000 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
	940651 100

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm

940514 1000/1250

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm

940651 125

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm

940651 300

Lentyna200 kg Kai spintos / skyrius plotis G 30

940590 30

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm

940651 150