

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940167 1250
GTIN	4062406069803
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.

Pagal TÜV GS sertifikata visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Plotis	1500 mm

Plotis G	60
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Rankenos padėtis	viršuje
Aukštis	1250 mm
Gylis G	20
Naud. aukštis	1113 mm
Svoris	105 kg
ComfortClose	ne
Lentynų skaičius	4
Gylis	500 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940514 1000/1250

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 60	958146 60
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 60X20	951985 60X20
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Plokštė iš bambuko Matmenys G 60X20	951980 60X20
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30