

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, 26×14G,  
Aukštis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940185 1250
GTIN	4062406066970
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 60×20G, su stalčiais 26×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždamos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

**Pastaba:**

- **Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sisteminės spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sisteminės spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

## Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	14
Stalčių naudingasis gylis G	26×14
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Rankenos padėtis	viršuje
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
Stalčių skaičius	2
Plotis	1500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių naudingasis plotis G	26
Gylis G	20
Aukštis	1250 mm
ComfortClose	ne
Plotis G	60
Lentynų skaičius	4
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Naud. aukštis	1113 mm
Svoris	121 kg
Gylis	500 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×14G
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta

Produkto rūšis

Lentynų spinta

## Priedai

Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 60X20	951985 60X20
--	--------------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
--	------------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
--	------------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
--	------------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
--	------------

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
--	-----------

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940514 1000/1250
---	------------------

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
---	-------------

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
---	-----------

Plokštė iš bambuko Matmenys G 60X20	951980 60X20
-------------------------------------	--------------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
---	-----------

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
--	-----------

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
---	-----------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
--	------------

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
--	-----------

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 60	958146 60
--	-----------