


Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stalčiumi ir stumdomomis durimis su stiklu, 26×14G, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940187 900
GTIN	4062406069926
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60×20G, su stalčiais 26×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sistemėms spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
---	------

Aukštis	900 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Stalčių skaičius	2
Stalčių naudingasis plotis G	26
ComfortClose	ne
Plotis	1500 mm
Naud. aukštis	763 mm
Gylis G	20
Svoris	97 kg
Lentynų skaičius	2
Plotis G	60
Gylis	500 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių naudingasis gylis G	14
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
Stalčių naudingasis gylis G	26×14
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×14G
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 60	958146 60
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 60X20	951985 60X20
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 900 mm	940514 900
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Plokštė iš bambuko Matmenys G 60X20	951980 60X20
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21