

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stalčiumi ir stumdomomis durimis su stiklu, 26×14G, Aukštis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940187 1500
GTIN	4062406069957
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60×20G, su stalčiais 26×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Lentynų skaičius	6
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Aukštis	1500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	14
Stalčių skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Naud. aukštis	1363 mm
Svoris	147 kg
Stalčių naudingasis gylis G	26×14
Plotis G	60
ComfortClose	ne
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Plotis	1500 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×14G

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 200 mm	940651 200
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 100 mm	940651 100
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 125 mm	940651 125
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940590 30
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940560 30
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis 1500 mm	940514 1500
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 300 mm	940651 300
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 150 mm	940651 150
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 30G Stalčių aukštis 75 mm	940651 75
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 60	958146 60
Plokštė iš bambuko Matmenys G 60X20	951980 60X20
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 60X20	951985 60X20
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940552 30
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 30	940550 30