

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stalčiumi ir stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, 26×14G, Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940195 1000
GTIN	4062406069988
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 60×20G, su stalčiais 26×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	1000 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
ComfortClose	ne
Stalčių naudingasis gylis G	26×14
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Rankenos padėtis	apačioje
Lentynų skaičius	4
Stalčių naudingasis gylis G	14
Stalčiaus naudingasis plotis	650 mm
Plotis G	60
Stalčių skaičius	2
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis G	20
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis	500 mm
Plotis	1500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	26
Svoris	109 kg
Naud. aukštis	863 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×14G
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

---

## Priedai

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms  
sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis  
1000/1250 mm

940514 1000/1250

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema  
Stalčiaus keliamoji galia 75 kg

950180 75