

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stalčiumi ir stumdomomis durimis su stiklu, 26×14G,
Aukštis: 1000mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940197 1000 |
| GTIN | 4062406070007 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 60×20G, su stalčiais 26×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Plotis | 1500 mm |
| Stalčių naudingasis plotis G | 26 |
| Svoris | 109 kg |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 350 mm |
| Gylis | 500 mm |
| Lentynų skaičius | 4 |
| Aukštis | 1000 mm |
| Plotis G | 60 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 26×14 |
| Stalčių skaičius | 2 |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Naud. aukštis | 863 mm |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 650 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 14 |
| ComfortClose | ne |
| Rankenos padėtis | apačioje |
| Gylis G | 20 |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×14G |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Uždedama ant viršaus spinta |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |

Priedai

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
sustumdomomis durimis, 60G plotis Spintai, kurios aukštis
1000/1250 mm

940514 1000/1250

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema
Stalčiaus keliamoji galia 75 kg

950180 75