

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940205 1500
GTIN	4062406070069
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su lentynomis.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengta milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Plotis	2000 mm
Gylis	500 mm
Aukštis	1500 mm

Rankenos padėtis	viršuje
ComfortClose	ne
Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis G	20
Plotis G	80
Naud. aukštis	1363 mm
Lentynų skaičius	6
Svoris	151 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 80	958146 80
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1500 mm	940515 1500
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940652 75
	940652 150

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
--	-----------

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
---	----------

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
---	-------------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm

	940652 125
--	------------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm

	940652 100
--	------------

Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 80X20	951985 80X20
--	--------------

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
---	-----------

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
--	-----------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm

	940652 200
--	------------

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm

	940652 300
--	------------

Plokštė iš bambuko Matmenys G 80X20	951980 80X20
-------------------------------------	--------------