

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 750mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940205 750
GTIN	4062406070014
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Aukštis	750 mm
Lentynų skaičius	2
Rankenos padėtis	viršuje
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Spintos priekinė dalis	Stumdomos durys iš ištisinio lakšto
Plotis	2000 mm
Svoris	92 kg
Naud. aukštis	613 mm
Gylis	500 mm
Plotis G	80
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
ComfortClose	ne
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940652 100
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940652 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940652 300
Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 80	958146 80
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940652 150

Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 80X20	951985 80X20
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940515 750/800
Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940652 125
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms 20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940652 200
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Plokštė iš bambuko Matmenys G 80X20	951980 80X20