

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940215 1000 |
| GTIN | 4062406070175 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------|
| Gylis | 500 mm |
| Gylis G | 20 |
| Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 100 kg |

| | |
|---|--|
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Lentynų skaičius | 4 |
| Naud. aukštis | 863 mm |
| Aukštis | 1000 mm |
| Svoris | 114 kg |
| Plotis | 2000 mm |
| Spintos priekinė dalis | Stumdomos durys iš ištisinio lakšto |
| Plotis G | 80 |
| ComfortClose | ne |
| Rankenos padėtis | apačioje |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spinta Konstrukcijos tipas | Uždedama ant viršaus spinta |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |

Priedai

| | |
|---|------------------|
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940550 40 |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940560 40 |
| Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm | 940515 1000/1250 |
| Stalčius spintai su stumdomomis durimis Plotis 40G Stalčių aukštis 75 mm | 940652 75 |
| Lentyna 200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40 | 940590 40 |
| | 940652 100 |

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm

940652 200

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm

940652 300

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940552 40

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm

940652 150

Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm

940652 125