

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940207 1500
GTIN	4062406070137
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1500 mm
Naud. aukštis	1363 mm

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Plotis G	80
Rankenos padėtis	viršuje
ComfortClose	ne
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Lentynų skaičius	6
Gylis G	20
Gylis	500 mm
Plotis	2000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	151 kg
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940652 75
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 80X20	951985 80X20
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940652 200
	940652 300

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1500 mm

940515 1500

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940590 40

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940552 40

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940560 40

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm

940652 100

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm

940652 150

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm

940652 125

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Plokštė iš bambuko Matmenys G 80X20

951980 80X20

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 80

958146 80