

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940207 1000
GTIN	4062406070113
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Nivelavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminėms spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	863 mm
ComfortClose	ne
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Plotis G	80

Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Svoris	114 kg
Aukštis	1000 mm
Lentynų skaičius	4
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	2000 mm
Gylis	500 mm
Rankenos padėtis	viršuje
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Plokštė iš bambuko Matmenys G 80X20	951980 80X20
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940652 125
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940652 150
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40

Cokolis su nuimama apsauga, gylis 20G,Aukštis 150 mm Korpuso plotis G 80	958146 80
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940652 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940652 100
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940652 300
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940652 200
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Plokštė iš kamštinės medienos Matmenys G 80X20	951985 80X20