


Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su stiklinėmis stumdomomis durimis, Aukštis: 500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940217 500
GTIN	4062406070182
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80 × 20G. Su 6 poromis atraminių bėgelių ir 6 UNIT laikikliais maksimaliai 18 UNITS elementams. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016, **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	70 kg
Naud. aukštis	363 mm
Plotis G	80
ComfortClose	ne
Rankenos padėtis	apačioje

Aukštis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Lentynų skaičius	2
Gylis	500 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Spintos priekinė dalis	stumdomos durys su stiklu
Plotis	2000 mm
Gylis G	20
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940652 100
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940652 300
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940652 125
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940652 75

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940652 200
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940652 150
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40