

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stalčiumi ir stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, 36×14G,
Aukštis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940225 2000
GTIN	4062406070274
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80×20G, su stalčiais 36×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000 – 957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000 – 987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770 – 958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Svoris	211 kg
Rankenos padėtis	viduryje
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Aukštis	2000 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	14
Gylis	500 mm
ComfortClose	ne
Stalčių naudingasis gylis G	36×14
Plotis G	80
Plotis	2000 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Naud. aukštis	1863 mm
Stalčių skaičius	3
Lentynų skaičius	8
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×14G

Produkto rūšis

Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm

940652 125

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema
Stalčiaus keliamoji galia 75 kg

950180 75

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm

940652 200

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm

940652 75

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940590 40

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 2000 mm

940515 2000

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940552 40

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm

940652 300

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940560 40

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940550 40

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm

940652 100

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm

940652 150