

Garant GRIDLINE

**Uždedama spintelė su stalčiumi ir stumdomomis durimis su stiklu, 36×14G,
Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940237 750
GTIN	4062406070373
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80×20G, su stalčiais 36×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliovimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiamą rankeną viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000 – 957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000 – 987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770 – 958776.**

Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Plotis	2000 mm
--------	---------

Stalčių skaičius	2
Stalčių naudingasis plotis G	36
Rankenos padėtis	apačioje
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Gylis	500 mm
Aukštis	750 mm
Svoris	107 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×14
Plotis G	80
Stalčių naudingasis gylis G	14
Gylis G	20
ComfortClose	ne
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Lentynų skaičius	2
Naud. aukštis	613 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×14G
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940652 200
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940652 300
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940652 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940652 125
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940515 750/800
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940652 100
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940652 150
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40