

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su stalčiumi ir stumdomomis durimis su stiklu, 36×14G, Aukštis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940227 2000
GTIN	4062406070342
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80×20G, su stalčiais 36×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000 – 957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000 – 987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770 – 958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Rankenos padėtis	viduryje
ComfortClose	ne
Lentynų skaičius	8
Stalčių naudingasis gylis G	36×14
Gylis	500 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Stalčių skaičius	3
Stalčių naudingasis plotis G	36
Aukštis	2000 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Plotis	2000 mm
Svoris	211 kg
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
Gylis G	20
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčių naudingasis gylis G	14
Plotis G	80
Naud. aukštis	1863 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×14G

Produkto rūšis

Lentynų spinta

Priedai

Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema
Stalčiaus keliamoji galia 75 kg

950180 75

Synos aklė, skirta GridLine Tipas GP21

914227 GP21

Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms
sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis
2000 mm

940515 2000

Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940552 40

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940550 40

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940560 40

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių
aukštis 300 mm

940652 300

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių
aukštis 150 mm

940652 150

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių
aukštis 125 mm

940652 125

Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40

940590 40

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių
aukštis 75 mm

940652 75

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių
aukštis 100 mm

940652 100

Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių
aukštis 200 mm

940652 200

Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F

940559 F