

Garant GRIDLINE

Uždedama spintelė su stalčiumi ir stumdomomis durimis iš ištisinio lakšto, 36×14G, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940235 1000
GTIN	4062406070366
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Įrengta spinta 80×20G, su stalčiais 36×14G. Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Stumdomos durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Stumdomų durų padėtis galinėje padėtyje (atidaryta/uždaryta). **Niveliavimo cokolis** bazinėms spintoms su 8 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. Bazinės spintos stumiama rankena viršutinėje durų dalyje, uždedamos spintos apatinėje durų dalyje.

Stalčių priekinis aukštis 125 mm.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su lentynomis ir stalčiais.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durelės ir stalčių priekiai tamsiai pilki RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sistemėms spintoms žr. Nr. 957000 – 957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite 98-ajame skyriuje, Nr. 987000 – 987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770 – 958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	2
------------------	---

Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	350 mm
Plotis G	80
ComfortClose	ne
Gylis	500 mm
Naud. aukštis	863 mm
Svoris	130 kg
Stalčių naudingasis gylis G	36×14
Plotis	2000 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	14
Rankenos padėtis	apačioje
Lentynų skaičius	4
Aukštis	1000 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×14G
Spinta Konstrukcijos tipas	Uždedama ant viršaus spinta
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas GP21	914227 GP21
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 300 mm	940652 300
Lentyna200 kg Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940590 40
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 150 mm	940652 150
Apšvietimo rinkinys Extended Gridline spintoms sustumdomomis durimis, 80G plotis Spintai, kurios aukštis 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 125 mm	940652 125
Lentynų laikiklių rinkinys GridLine spintoms20 vnt. Tipas F	940559 F
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 75 mm	940652 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 100 mm	940652 100
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940560 40
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940550 40
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 40	940552 40
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Stalčius spintai su stumdomomis durimisPlotis 40G Stalčių aukštis 200 mm	940652 200