

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940801 800
GTIN	4062406070403
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 20 × 20G. Tinkami stalčiai: 16×16G (prašome užsakyti atskirai)
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

ComfortClose	ne
Aukštis	800 mm
Plotis	500 mm
Plotis G	20

Gylis	500 mm
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Gylis G	20
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Rankenos padėtis	viršuje
Naud. aukštis	645 mm
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Svoris	27 kg
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 100 mm	940640 100
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 150 mm	940640 150
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 300 mm	940640 300
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 125 mm	940640 125

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 75 mm	940640 75
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940552 20
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 750/800 mm	940501 750/800
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 200 mm	940640 200
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940560 20