

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 940801 1000 |
| GTIN | 4062406070427 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 20 × 20G. Tinkami stalčiai: 16×16G (prašome užsakyti atskirai)
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------|
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Plotis | 500 mm |
| Naud. aukštis | 845 mm |
| ComfortClose | ne |

| | |
|---|--|
| Spintos priekinė dalis | Varstomos durys iš ištisinio lakšto |
| Plotis G | 20 |
| Spinta Konstruktijos tipas | Bazinė spinta |
| Rankenos padėtis | viršuje |
| Aukštis | 1000 mm |
| Gylis G | 20 |
| Gylis | 500 mm |
| Svoris | 32 kg |
| Modelis | patiems susikomplektuoti |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 |
| Durų atidarymo kampas | 250 laipsniai |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Lentynų spinta |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11 | 914226 GP11 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 150 mm | 940640 150 |
| Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20 | 940560 20 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 100 mm | 940640 100 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 75 mm | 940640 75 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 125 mm | 940640 125 |

| | |
|--|-----------------|
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 200 mm | 940640 200 |
| Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20 | 940552 20 |
| Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 300 mm | 940640 300 |
| Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20 | 940550 20 |