

Garant GRIDLINE

Bazinė spinta su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 1250mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940801 1250
GTIN	4062406070434
Produktų klasė	9GI

Aprašymas**Modelis:**

Neįrengta spinta 20 × 20G. Tinkami stalčiai: 16×16G (prašome užsakyti atskirai)
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.
Pagal TÜV GS sertifikata visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Aukštis	1250 mm
Gylis	500 mm
ComfortClose	ne
Naud. aukštis	1095 mm

Spinta Konstruktijos tipas	Bazinė spinta
Plotis	500 mm
Svoris	38 kg
Gylis G	20
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys iš ištisinio lakšto
Rankenos padėtis	viršuje
Plotis G	20
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

Priedai

Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940560 20
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 150 mm	940640 150
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 100 mm	940640 100
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940552 20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 125 mm	940640 125
	940640 200

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 200 mm

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 75 mm

940640 75

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis
durimis Spintai, kurios aukštis 1250 mm

940501 1250

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G
Stalčių aukštis 300 mm

940640 300

Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20

940550 20