

Garant GRIDLINE

**Bazinė spinta su stiklinėmis varstomomis durimis, Aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	940803 900
GTIN	4062406070472
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****Modelis:**

Neįrengta spinta 20 × 20G. Tinkami stalčiai: 16×16G (prašome užsakyti atskirai)  
Lentynas galima tvirtinti kas 25 mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir užrakinamos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Niveliavimo cokolis su reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti.

**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 spalvos, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 940501 – 940710 bei 95-ajame skyriuje.  
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	20
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Plotis G	20
Aukštis	900 mm

Rankenos padėtis	viršuje
Plotis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	30 kg
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Naud. aukštis	745 mm
ComfortClose	ne
Gylis	500 mm
Modelis	patiems susikomplektuoti
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentynų spinta

## Priedai

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 75 mm	940640 75
Lentyna su įpjovomis Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940552 20
Pasviroji lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940560 20
Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms suvarstomomis durimis Spintai, kurios aukštis 900/1000 mm	940501 900/1000
Lentyna Kai spintos / skyriaus plotis G 20	940550 20
Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G Stalčių aukštis 125 mm	940640 125
	940640 150

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 150 mm

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 200 mm

940640 200

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 100 mm

940640 100

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11

Stalčius, skirtas spintai su varstomomis durimisPlotis 20G  
Stalčių aukštis 300 mm

940640 300